

Un efficiente programma di disinfezione

SPRUZZATORE ELETTROSTATICO

Garantire a clienti e personale che il vostro ambiente sia pulito e disinfettato è fondamentale. Ecolab offre soluzioni e attrezzature per la disinfezione in grado di distruggere o inattivare in modo irreversibile batteri e virus. Le soluzioni abbinata alla spruzzatura elettrostatica possono rendere più efficaci ed efficienti le vostre procedure di disinfezione.

Uno spruzzatore elettrostatico consente di coprire totalmente le superfici dure, distribuendo il prodotto in modo uniforme:



1



DISINFEZIONE EFFICACE
con uno spruzzatore elettrostatico e un disinfettante approvato.

2



APPLICAZIONE CONTINUA
del disinfettante, tramite goccioline che vengono attratte verso le superfici dalla carica elettrostatica.

3



MAGGIORE COPERTURA
delle aree molto toccate, grazie all'applicazione uniforme del disinfettante e la totale copertura della superficie da parte delle goccioline.

4



EFFICIENZA
le superfici vengono coperte più velocemente utilizzando una minore quantità di disinfettante rispetto ad applicazioni alternative che utilizzano lo stesso prodotto.

SUPERFICI DURE MOLTO TOCCATE E AREE IDONEE ALLA SPRUZZATURA ELETTROSTATICA:



Spazi pubblici

- Saloni
- Palestre
- Piscine
- Aule
- Uffici
- Sale riunioni
- Aree riservate ai dipendenti
- Bagni



Punti ad elevato contatto

- Sedie
- Tavoli
- Ripiani
- Scrivanie
- Maniglie
- Corrimani



Bagni

- Maniglie
- Rubinetti
- Water
- Ripiani
- Dispenser
- Maniglie dello sciacquone

Un efficiente programma di disinfezione



Migliore visibilità:
lampada LED

Maggiore durata:
struttura in vetro

Maniglia ergonomica con blocco per comfort e sicurezza

Versatilità:
ugello regolabile 3 in 1

Batteria a lunga durata (4 ore)

Tecnologia a carica doppia per la massima copertura

Serbatoio da 1 litro facilmente riempibile



Spruzzatore elettrostatico professionale senza fili

Specifiche tecniche

Modello:	VP200ESK (10055603)	Peso (vuoto)	1,7 kg
Alimentazione	cordless	Peso (pieno)	2,7 kg
Capacità del serbatoio	1 litro	Ampiezza di raggio dello spruzzo	60-90 cm

Accessori

	Ugello - Impostazione 1
Forma dell'ugello	Cono
Dimensione delle particelle	40 micron
Portata	90 mL/min
Durata del serbatoio	11,3 min
Copertura del serbatoio	260 m ²
Serbatoi per carica	21,2



10055605
Serbatoio da 1 litro



10055611
Fascetta per il trasporto



10055593
Batteria supplementare



10055608
Ugello 3 in 1



10055595
Caricatore supplementare



10055607
Chiave per l'ugello

